

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 25, ステンレススチール 1.4404 (316L)
注文番号	1736320000
種別	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.1772 inch
正味重量	6.88 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外径	37.4 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	厚さ	1.90 mm
ケーブルグラウンド	測定基準	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
外付スレッド	M 25	内付スレッド	M 25
内径 D2	25.30 mm		

分類

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

図面

