データシート

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 32, ステンレススチール 1.4404（316L）
注文番号	1736330000
種別	SZS M32
GTIN (EAN)	4008190963538
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

データシート

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ（インチ）	0.1772 inch
正味重量	10.6 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外径	48 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	厚さ	1.50 mm
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ステンレススチール 1.4404（316L）
外付スレッド	M 32	内付スレッド	M 32
内径 D2	33.00 mm		

分類

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

