

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	EA (接地リング), 接地リング, その他, M 16, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1736480000
種別	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
数量	20 items

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	48.75 mm	高さ (インチ)	1.9193 inch
長さ	48.75 mm	長さ (インチ)	1.9193 inch
正味重量	7.05 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

一般的情報

外径	24.5 mm	厚さ	1.50 mm
ケーブルグラウンド	M 16	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 16	内径 D2	6.75 mm
ギャップ、内部寸法 B	30.00 mm	幅、外側の寸法 C	13.00 mm

証明書番号ケーブルグラウンド

識別 Ex e II, II 2 GD, EEx d II

分類

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

