

**EA-RING MS/M 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

バージョン	EA (接地リング), 接地リング, その他, M 16, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1736480000</a>
種別	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
数量	20 items

**EA-RING MS/M 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	48.75 mm	高さ (インチ)	1.9193 inch
長さ	48.75 mm	長さ (インチ)	1.9193 inch
正味重量	7.05 g		

**温度****動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3
------	--------------------------------------

**一般的情報**

外径	24.5 mm	厚さ	1.50 mm
ケーブルグランド	M 16	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 16	内径 D2	6.75 mm
ギャップ、内部寸法 B	30.00 mm	幅、外側の寸法 C	13.00 mm

**証明書番号ケーブルグランド**

識別	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

