

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	EA (接地リング), 接地リング, その他, M 25, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1736500000</a>
種別	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
数量	20 items

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	61.5 mm	高さ (インチ)	2.4213 inch
長さ	61.5 mm	長さ (インチ)	2.4213 inch
正味重量	8.1 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## 一般的情報

外径	34 mm	厚さ	1.50 mm
ケーブルグラウンド	M 25	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 25	内径 D2	10.50 mm
ギャップ、内部寸法 B	36.00 mm	幅、外側の寸法 C	17.00 mm

## 証明書番号ケーブルグラウンド

識別 Ex e II, II 2 GD, EEx d II

## 分類

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

