

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | EA (接地リング), 接地リング, その他, M 25, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1736500000 |
| 種別 | EA-RING MS/M 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190963606 |
| 数量 | 20 items |

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 61.5 mm | 高さ (インチ) | 2.4213 inch |
| 長さ | 61.5 mm | 長さ (インチ) | 2.4213 inch |
| 正味重量 | 8.1 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

一般的情報

| | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|
| 外径 | 34 mm | 厚さ | 1.50 mm |
| ケーブルグラウンド | M 25 | 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 外付スレッド | M 25 | 内径 D2 | 10.50 mm |
| ギャップ、内部寸法 B | 36.00 mm | 幅、外側の寸法 C | 17.00 mm |

証明書番号ケーブルグラウンド

識別 Ex e II, II 2 GD, EEx d II

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002317 | ETIM 9.0 | EC002317 |
| ETIM 10.0 | EC002317 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

