

EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | EA (接地リング), 接地リング, その他, M 32, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1736510000 |
| 種別 | EA-RING MS/M 32 |
| GTIN (EAN) | 4008190963613 |
| 数量 | 20 items |

EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 高さ | 73 mm | 高さ (インチ) | 2.874 inch |
| 長さ | 73 mm | 長さ (インチ) | 2.874 inch |
| 正味重量 | 14.6 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

一般的情報

| | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|
| 外径 | 42 mm | 厚さ | 1.50 mm |
| ケーブルグラウンド | M 32 | 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 外付スレッド | M 32 | 内径 D2 | 12.20 mm |
| ギャップ、内部寸法 B | 41.00 mm | 幅、外側の寸法 C | 22.00 mm |

証明書番号ケーブルグラウンド

識別 Ex e II, II 2 GD, EEx d II

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002317 | ETIM 9.0 | EC002317 |
| ETIM 10.0 | EC002317 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

