

KSP EL38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSP (Klipponシュラウド), 保護キャップ, PVC
注文番号	1736680000
種別	KSP EL38
GTIN (EAN)	4008190956349
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	168 mm	高さ (インチ)	6.6142 inch
長さ	175 mm	長さ (インチ)	6.8898 inch
壁厚、最小	2 mm	壁厚、最大	2 mm
正味重量	46.1 g		

温度

動作温度	-25 °C...70 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	41 mm
動作温度範囲、最大	70 °C	動作温度範囲、最小	-25 °C
ハロゲン	いいえ	厚さ	2.00 mm
基本材質	PVC	内径 D2	37.00 mm
ギャップ、内部寸法 B	95.00 mm	硬度 (ショア A)	65

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

