

## SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 25, 6 mm, ポリアミド6 (PA6-GF30)) |
| 注文番号       | <a href="#">1736940000</a>                                      |
| 種別         | SKMU M25 K SW   |
| GTIN (EAN) | 4008190956417   |
| 数量         | 25 items  |

## SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 6 mm   | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 2.96 g |          |             |

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般的情報

|             |                      |           |          |
|-------------|----------------------|-----------|----------|
| シリコーン       | いいえ                  | 外径        | 36.46 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB                   | 動作温度範囲、最大 | 100 °C   |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C               | スレッドピッチ   | 1.5 mm   |
| ハロゲン        | いいえ                  | AF サイズ 1  | 32 mm    |
| 厚さ          | 6.00 mm              | ケーブルグランド  | M 25     |
| 基本材質        | ポリアミド6 (PA6 - GF30)) | 外付スレッド    | M 25     |
| 内付スレッド      | M 25                 | ねじ山長さ     | 6 mm     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**SKMU M25 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

