SKMU M32 K SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 32, 7 mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	<u>1736950000</u>
種別	SKMU M32 K SW
GTIN (EAN)	4008190956424
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

SKMU M32 K SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	7 mm	高さ(インチ)	0.2756 inch
正味重量	5.61 a		

温度

動作温度 -40 ℃...100 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	_

一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	47.36 mm
UL 94 可燃性等級	НВ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	41 mm
厚さ	7.00 mm	ケーブルグランド	M 32
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	外付スレッド	M 32
内付スレッド	M 32	ねじ山長さ	7 mm

分類

EC000940	ETIM 7.0	EC000940
EC000940	ETIM 9.0	EC000940
EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07
27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
27-14-08-07		
	EC000940 EC000940 27-14-44-24 27-14-44-24 27-14-08-07	EC000940 ETIM 9.0 EC000940 ECLASS 9.0 27-14-44-24 ECLASS 10.0 27-14-44-24 ECLASS 12.0 27-14-08-07 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2



SKMU M32 K SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



