

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1736990000</a>
種別	SKMU M16 MS
GTIN (EAN)	4008 190956462
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	2.8 mm	高さ (インチ)	0.1102 inch
正味重量	1.43 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 一般的情報

外径	20.79 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	19 mm
厚さ	2.80 mm	ケーブルグランド	M 16
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	M 16
内付スレッド	M 16	ねじ山長さ	2.8 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

