

## SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1737010000</a>
種別	SKMU M25 MS
GTIN (EAN)	4008 190956486
数量	100 items

## SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	3.5 mm	高さ (インチ)	0.1378 inch
正味重量	1.8 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 一般的情報

外径	30 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	30 mm
厚さ	3.50 mm	ケーブルグランド	M 25
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	M 25
内付スレッド	M 25	ねじ山長さ	3.5 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

