

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 50, 5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1737040000
種別	SKMU M50 MS
GTIN (EAN)	4008190956516
数量	25 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
正味重量	6.64 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

一般的情報

外径	62.37 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハ口ゲン	いいえ	AF サイズ 1	57 mm
厚さ	5.00 mm	ケーブルグランド	M 50
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	M 50
内付スレッド	M 50	ねじ山長さ	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

