

ADAP EX M25-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP (アダプタ、延長、および短縮) , アダプター, ストレート, M 25 , 1" NPT, IP54, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1738760000
種別	ADAP EX M25-1NPT
GTIN (EAN)	4008190958848
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00
代替製品	ADAP M25-NPT1-W

ADAP EX M25-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 126 g

温度

動作温度 -40 °C... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	18 mm	外側ケーブル直径、最小.	1 mm
GWDR の保護度合い	IP54	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	38 mm	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	NPT	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 25	内付スレッド	1" NPT
ねじ山長さ	16 mm	注：保護等級	操作手順に従って、IP 保護を強化してください。

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	承認条件	ATEX, IECEx

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M25-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン
注文番号	1737010000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956486	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M25-W	バージョン
注文番号	1185620000	閉鎖状態, M 25, ナイロン6
GTIN (EAN)	4064675423263	
数量	100 ST	