

ZAD 4/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Zシリーズ, カバー |
| 注文番号 | 1746730000 |
| 種別 | ZAD 4/5 |
| GTIN (EAN) | 4008190996758 |
| 数量 | 20 items |

ZAD 4/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 2.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0866 inch |
| 高さ | 49 mm | 高さ (インチ) | 1.9291 inch |
| 幅 | 12.48 mm | 幅 (インチ) | 0.4913 inch |
| 正味重量 | 1.47 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | | | |
|-------|---------|---------------|----|
| バージョン | プラグ接続可能 | エンドカバープレートの要求 | はい |
|-------|---------|---------------|----|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 10.00 mm |
|--------------|----------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------|---------|---------|------|
| 固定形式 | 接続されている | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|---------|---------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |