

KLBU CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク、シールド接続用の締付けヨーク、スチール
注文番号	1749161001
種別	KLBU CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
数量	10 items

KLBU CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.9842 inch
取付寸法 - 幅	31 mm	正味重量	53.25 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.210 kg CO2 eq.

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	25 mm	接続方式	バネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	28 mm
ケーブル直径、最小	15 mm	接続断面、撲線、最大	28 mm ²
接続断面、撲線、最小	15 mm ²		

システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	バスバー		

全般

設置アドバイス	バスバー	取り付けレール	バスバー
---------	------	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	25.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

評価データ

定格断面	28 mm ²
------	--------------------

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	バスバー
爆発試験バージョン	いいえ		

KLBUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー(端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	1068700000	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 4 MT	バージョン
注文番号	1079900000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	1080100000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	1080200000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
種別	WSH 18 MT	バージョン
注文番号	1083100000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 ST	

KLUE CO 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WSH 19 MT	バージョン
注文番号	1083200000	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	1715970000	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
種別	SMSE WSH U1 MT	バージョン
注文番号	1083900000	アクセサリ, バスバー, スチール、亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4008190065515	
数量	10 ST	