

## THM MT30X 45/23 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | THM, デバイスマーカー, 23 x 45 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1751811044</a>    |
| 種別         | THM MT30X 45/23 WS            |
| GTIN (EAN) | 4032248001606                 |
| 数量         | 1 items                       |

## THM MT30X 45/23 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ   | 23 mm   | 高さ (インチ)  | 0.9055 inch |
| 幅    | 45 mm   | 幅 (インチ)   | 1.7716 inch |
| 正味重量 | 220 g   |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...150 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                  |  |        |  |
|------------------|--|--------|--|
| 接着剤              | アクリレート接着剤  |        |  |
| 抵抗コード準拠の素材色      | 9  |        |  |
| 印刷方法             | 熱伝達  |        |  |
| バージョン            | 自己接着型, ハロゲンフリー   |        |  |
| 幅                | 45 mm  |        |  |
| UL 94 可燃性等級      | V-0  |        |  |
| 動作温度範囲、最大        | 150 °C   |        |  |
| 動作温度範囲、最小        | -40 °C   |        |  |
| 色                | 白色   |        |  |
| ハロゲン             | いいえ  |        |  |
| 基本材質             | ポリエステル   |        |  |
| 印刷文字             | 非搭載  |        |  |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム   | ラベルリール |  |
| UL 969 j 準拠の認可   | はい   |        |  |
| 互換性を有するプリンター     | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |        |  |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 Label reel = Device markers                                      |        |  |
| 動作温度範囲           | -40...150 °C   |        |  |
| ロールあたりの数         | 2000   |        |  |

## 装置マーカース

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**THM MT30X 45/23 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## THM MT30X 45/23 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM 110/360 SW       | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |