

## KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



ワイドミュラーの幅広い KLBU シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	<a href="#">1755081001</a>
種別	KLBU CO 5
GTIN (EAN)	4032248064472
数量	10 items

## KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	64.5 mm	奥行き (インチ)	2.5394 inch
高さ	35.5 mm	高さ (インチ)	1.3976 inch
幅	42.7 mm	幅 (インチ)	1.6811 inch
取付寸法 - 幅	40 mm	正味重量	78.7 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.296 kg CO2 eq.

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	32 mm	接続方式	バネ接続
接続数	1	ケーブル直径、最大	37 mm
ケーブル直径、最小	20 mm	接続断面、撲線、最大	37 mm <sup>2</sup>
接続断面、撲線、最小	20 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	バスバー		

## 全般

設置アドバイス	バスバー	取り付けレール	バスバー
---------	------	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	32.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

## 評価データ

定格断面	35 mm <sup>2</sup>
------	--------------------

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	バスバー
爆発試験バージョン	いいえ		

**KLBUE CO 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**分類**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

## バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	<a href="#">0348900000</a>	バスバー(端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	

## アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
種別	WSH 4 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1079900000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190379254	
数量	10 ST	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
種別	WSH 18 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083100000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190053246	
数量	10 ST	

## KLUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	WSH 19 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083200000</a>	アクセサリ, レールサポート, 金属
GTIN (EAN)	4008190059538	
数量	10 ST	
種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	
種別	SMSE WSH U1 MT	バージョン
注文番号	<a href="#">1083900000</a>	アクセサリ, バスバー, スチール, 亜鉛メッキ
GTIN (EAN)	4008190065515	
数量	10 ST	