

SCHT 5 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SCHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	SCHT, 端子マーカ, 44.5 x 19.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 ベージュ
注文番号	1762360000
種別	SCHT 5 V0
GTIN (EAN)	4032248043835
数量	20 items

SCHT 5 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	44.5 mm	高さ (インチ)	1.752 inch
幅	19.5 mm	幅 (インチ)	0.7677 inch
正味重量	8.15 g		

温度

動作温度範囲 -40...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷の配置	水平および垂直		
印刷種別	ニュートラル		
幅	19.5 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	120 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	ベージュ		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリアミド66		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品	
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Terminal marker		
動作温度範囲	-40...120 °C		

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		