SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップ が取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み 板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	SCHT, 端子マーカー, 44.5 x 9.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 ベージュ
注文番号	<u>1762370000</u>
種別	SCHT 5 S VO
GTIN (EAN)	4032248043842
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

- ₹	叡
チ	配

ROHS

寸法と重量			
高さ	44.5 mm	高さ (インチ)	1.752 inch
幅	9.5 mm	幅 (インチ)	0.374 inch
正味重量	0.05 g		
	'		<u>'</u>

温度

動作温度範囲 -40...120 ℃

適合

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
TIOTIO X3/CV/X	年拠 (光际なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

-般データ

印刷の配置	水平および垂直	
印刷種別	ニュートラル	
幅	9.5 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	120 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	ベージュ	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド66	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Terminal marker	
動作温度範囲	-40120 °C	

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

カタログステータス / 図面 2

データシート

SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ESO インサートタグ



一般注文データ

種別 ESO 5 S DIN A4 WS 注文番号 <u>1631920000</u>

4008190206673

GTIN (EAN) 4008199 数量 10 ST バージョン

端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 7 mm, 白色

STR 透明ストリップ



一般注文データ

種別 STR 5 S F.SCHT 5 S 注文番号 1631940000

GTIN (EAN) 4008190206697

数量 20 ST

バージョン

端子台マーカー, 保護キャップ, 40 x 7 mm, 透明

空白



ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet AVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。 8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30 SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS T/40 18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

3



SCHT 5 S VO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	ELS 7/40 MC NE WS	バージョン
注文番号	1045640000	ELS, マーカーの挿入, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248836086	
数量	40 ST	
種別	ELS 7/40 MC NE GE	バージョン
種別 注文番号	ELS 7/40 MC NE GE 1045650000	パージョン ELS, マーカーの挿入, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 黄色
	,	