

KSBR/3 ZTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | アクセサリ, 短絡接続, 10 A |
| 注文番号 | 1771830000 |
| 種別 | KSBR/3 ZTL6 |
| GTIN (EAN) | 4032248126651 |
| 数量 | 20 items |

KSBR/3 ZTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 32.9 mm | 高さ (インチ) | 1.2953 inch |
| 幅 | 23.2 mm | 幅 (インチ) | 0.9134 inch |
| 正味重量 | 6.12 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

バージョン 端子用

全般

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 定格電圧 | 400 V | 公称電流 | 10 A |
|------|-------|------|------|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|---------|---------|------|
| 固定形式 | 接続されている | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |