

**KSBR/4 ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ****電流および電圧トランスフォーマーの配線**

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

**一般注文データ**

バージョン	アクセサリ, 短絡接続, 10 A
注文番号	<a href="#">1771840000</a>
種別	KSBR/4 ZTL6
GTIN (EAN)	4032248138203
数量	20 items

**KSBR/4 ZTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	32.9 mm	高さ (インチ)	1.2953 inch
幅	31.3 mm	幅 (インチ)	1.2323 inch
正味重量	7.65 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50	連続動作温度、最大	120

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	端子用
-------	-----

**全般**

極数	4	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

**寸法**

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

**評価データ**

公称電流	10 A
------	------

**追加の技術データ**

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

**分類**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		