

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 隔壁
注文番号	1771880000
種別	ZTW ZTL6 OR
GTIN (EAN)	4032248126682
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	38.35 mm	奥行き (インチ)	1.5098 inch
高さ	105.8 mm	高さ (インチ)	4.1653 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	7.44 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	中板
-------	----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		