

VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
注文番号	1772220000
種別	VG M20 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129874
数量	50 items

VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	29.5 mm	高さ (インチ)	1.1614 inch
長さ	34.5 mm	長さ (インチ)	1.3583 inch
正味重量	28.2 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	12 mm	外側ケーブル直径、最小.	6 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K
締付けトルク	5.5 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	22 mm
AF サイズ 2	22 mm	AF サイズ	22 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K	ケーブルグランド	測定基準, M 20
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	M 20
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	8.50 Nm
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	6.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	7.50 Nm
クランピングインサート	ポリアミド		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS	バージョン
注文番号	1737000000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 3 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190956479	
数量	100 ST	

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS SC	バージョン
注文番号	0930640002	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248849826	
数量	50 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M20-NP	バージョン
注文番号	1736240000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956035	20, ネオプレン
数量	50 ST	

VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M20-PO	バージョン
注文番号	1777940000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158201	20, ポリエチレン
数量	100 ST	

加硫繊維製ガスケット - KSWF

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M20	バージョン
注文番号	0899750000	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 20, パル
GTIN (EAN)	4032248850174	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M20	バージョン
注文番号	0930730002	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 20, ナイ
GTIN (EAN)	4032248849802	ロン6
数量	25 ST	