

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5/8インチ (30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1772230000</a>
種別	VG M25 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129881
数量	25 items

## VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	27.7 mm	高さ (インチ)	1.0905 inch
長さ	35.7 mm	長さ (インチ)	1.4055 inch
正味重量	47 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	14 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm
Oリング	NBR	GWDRの保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K
締付けトルク	6 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハ口ゲン	はい	AF サイズ 1	24 mm
AF サイズ 2	27 mm	AF サイズ	30 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K	ケーブルグランド	測定基準, M 25
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	M 25
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	11.50 Nm
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	6.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	10.50 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真	
GTIN (EAN)	4008190956486	鍮、ニッケルメッキ	
数量	100 ST		

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M25 MS SC	バージョン	
注文番号	<a href="#">0930640003</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 4 mm, 真鍮	
GTIN (EAN)	4032248976072		
数量	25 ST		

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-NP	バージョン	
注文番号	<a href="#">1736250000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M	
GTIN (EAN)	4008190956042	25, ネオプレン	
数量	100 ST		

## VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777950000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158218	25, ポリエチレン
数量	50 ST	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M25	バージョン
注文番号	<a href="#">0899770000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 25, バル
GTIN (EAN)	4032248850167	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M25	バージョン
注文番号	<a href="#">1076640000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 25, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838684	ロン6
数量	25 ST	