

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1772270000 |
| 種別 | VG M63 - MS 68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129928 |
| 数量 | 5 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 53 mm | 高さ (インチ) | 2.0866 inch |
| 長さ | 67 mm | 長さ (インチ) | 2.6378 inch |
| 正味重量 | 414.4 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

| | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| 外側ケーブル直径、最大. | 44 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 34 mm |
| Oリング | NBR | GWDRの保護度合い | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) |
| 締付けトルク | 25 Nm | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | はい | AF サイズ 1 | 64 mm |
| AF サイズ 2 | 68 mm | AF サイズ | 66 mm |
| 保護度合い | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) | ケーブルグランド | 測定基準, M 63 |
| 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ | シールインサート | CR |
| シーリング | NBR | 外付スレッド | M 63 |
| ねじ山長さ | 14 mm | 袋ナット最大トルク | 57.00 Nm |
| 保護等級 (UL) | Type 4X | アダプター接続用トルク、最大 | 26.00 Nm |
| アダプター接続用トルク、最小 | 24.00 Nm | キャップナットのトルク、最小 | 53.00 Nm |
| クランプインサート | ポリアミド | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD) | E-14047 | 証明書番号、ケーブルグランド (UL) | E-199260 |
| 証明書番号、ケーブルグランド (cULus) | E-199260 | 承認条件 | DNV, UL, cULus |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | SKMU M63 MS | バージョン | |
| 注文番号 | 1737050000 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6 mm, 真 | |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | 鍮、ニッケルメッキ | |
| 数量 | 25 ST | | |

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | SKMU M63 MS SC | バージョン | |
| 注文番号 | 0930640007 | SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6.4 mm, 真 | |
| GTIN (EAN) | 4032248976119 | 鍮 | |
| 数量 | 5 ST | | |

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | GWDR M63-NP | バージョン | |
| 注文番号 | 1736290000 | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M | |
| GTIN (EAN) | 4008190956080 | 63, ネオプレン | |
| 数量 | 10 ST | | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | GWDR M63-PO | バージョン |
| 注文番号 | 1777990000 | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M |
| GTIN (EAN) | 4032248158256 | 63, ポリエチレン |
| 数量 | 50 ST | |

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KSWF M63 | バージョン |
| 注文番号 | 1076730000 | KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 63, パル |
| GTIN (EAN) | 4032248838653 | カナイズドファイバー |
| 数量 | 25 ST | |

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KSWN M63 | バージョン |
| 注文番号 | 1076660000 | KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 63, ナイ |
| GTIN (EAN) | 4032248838707 | ロン6 |
| 数量 | 25 ST | |