

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド)、ケーブルグランド、ストレート、M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分)、ポリアミド6
注文番号	1772320000
種別	VG M32 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129980
数量	20 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	41 mm	高さ (インチ)	1.6142 inch
長さ	56 mm	長さ (インチ)	2.2047 inch
正味重量	38.2 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	25 mm	外側ケーブル直径、最小.	18 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	締付けトルク	5 Nm
シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
標準	EN/IEC 62444	AF サイズ 1	42 mm
AF サイズ	42 mm	保護度合い	IP67, IP68 - 5パール (30 分)
ケーブルグラウンド	測定基準	基本材質	ポリアミド6
シールインサート	CR	外付スレッド	M 32
ねじ山長さ	15 mm	袋ナット最大トルク	10.50 Nm
ロックナットのトルク、最小	4.50 Nm	保護等級 (UL)	Type 4X
アダプター接続用トルク、最大	5.50 Nm	アダプター接続用トルク、最小	4.50 Nm
キャップナットのトルク、最小	9.50 Nm	ロックナット最大トルク	5.50 Nm

証明書番号ケーブルグラウンド

証明書番号、ケーブルグラウンド (UL)	E-199260 - BM 17	証明書番号、ケーブルグラウンド (cULus)	E-199260 - BM 17
承認条件	DNV, UL, cULus		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M32 - K GR	バージョン
注文番号	1772480000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 32, 7
GTIN (EAN)	4032248130221	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M32-NP	バージョン
注文番号	1736260000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956059	32, ネオプレン
数量	50 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M32-PO	バージョン
注文番号	1777960000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158225	32, ポリエチレン
数量	50 ST	