

## SKMU M50 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 50, 8 mm, ポリアミド6 (PA6-GF30))
注文番号	<a href="#">1772500000</a>
種別	SKMU M50 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130245
数量	10 items

## SKMU M50 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
正味重量	2.66 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコーン	いいえ	外径	69.3 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	60 mm
厚さ	8.00 mm	ケーブルグランド	M 50
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	外付スレッド	M 50
内付スレッド	M 50	ねじ山長さ	8 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU M50 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

