



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	クリップインフィット, RS 80, RS 90, RS 100 ペブルグレー, RS 80/90/100 対応クリップインフィット, 幅: 17.5 mm
注文番号	1773400000
種別	RF 180 GR 7032
GTIN (EAN)	4032248 140602
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	26.6 mm	奥行き (インチ)	1.0472 inch
高さ	79.2 mm	高さ (インチ)	3.1181 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
正味重量	6.15 g		

温度

動作温度範囲 -50...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.057 kg CO2 eq.	

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66

一般データ

色	ペブルグレー	保護度合い	IP20, IP00
取り付けレール	TS 32, TS 35	カラーチャート (類似)	RAL 7032
封止オプション	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		