



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | SAK モデルシリーズ, エンドプレート, 27.2 mm, グレー, 直接実装 |
| 注文番号 | 1773410000 |
| 種別 | AP 100 GR 7032 |
| GTIN (EAN) | 4032248141111 |
| 数量 | 20 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 23.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.937 inch |
| 高さ | 104.8 mm | 高さ (インチ) | 4.126 inch |
| 幅 | 27.2 mm | 幅 (インチ) | 1.0709 inch |
| 正味重量 | 7.15 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

材質データ

| | | | |
|-------------|-----|------|-------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 基本材質 | PA 66 |
|-------------|-----|------|-------|

一般データ

| | | | |
|--------------|----------|-------|------|
| 色 | グレー | 保護度合い | IP20 |
| カラーチャート (類似) | RAL 7035 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |