

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

	VPK(プラスチック製ブランキングプラグ), 閉 鎖栓, 閉鎖状態, M 20, 7 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	<u>1776910000</u>
種別	VP M20 K54
GTIN (EAN)	4032248156351
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
	사고 니			
寸法と重量				
		-		
高さ	3.5 mm	高さ (インチ)	0.1378 inch	
長さ	6.5 mm	長さ (インチ)	0.2559 inch	
直径	20 mm	壁厚、最小	0.5 mm	
壁厚、最大	6 mm	正味重量	2.1 g	
温度				
動作温度	-40 °C100 °C			
環境製品コンプライアン	۲		'	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
		тю догно т т ог <u>с</u> ле		
一般的情報				
ヘッド直径	24.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65	
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	 スレッドピッチ	1.5 mm	
ハロゲン	いいえ	 保護度合い	IP54	
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	
シールリングの直径	20.00 mm	 外付スレッド	M 20	
ねじ山長さ	7 mm			
分類				
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
TIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
TIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
CLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
LCLASS 11.0				
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M20 - K GR バージョン

注文番号 1772460000 SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6 GTIN (EAN) 4032248130207

mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

100 ST 数量

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 **GWDR M20-NP** バージョン

注文番号 1736240000 GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M

4008190956035 GTIN (EAN) 20. ネオプレン

50 ST 数量

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン 種別 GWDR M20-PO

注文番号 1777940000 GWDR PO(平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M

GTIN (EAN) 4032248158201 20, ポリエチレン

数量 100 ST

作成日 01.11.2025 07:52:44 MEZ

4 カタログステータス / 図面