

**VP M32 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製プランギングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 32, 11 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
注文番号	<a href="#">1776940000</a>
種別	VP M32 K54
GTIN (EAN)	4032248156382
数量	50 items

**VP M32 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
長さ	7 mm	長さ (インチ)	0.2756 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	10 mm	正味重量	6.4 g

**温度**

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般的情報**

ヘッド直径	37.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP54
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))
シールリングの直径	32.00 mm	外付スレッド	M 32
ねじ山長さ	11 mm		

**分類**


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VP M32 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M32 - K GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1772480000</a>	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 32, 7
GTIN (EAN)	4032248130221	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M32-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736260000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956059	32, ネオプレン
数量	50 ST	

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M32-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777960000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158225	32, ポリエチレン
数量	50 ST	