

## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 40, 13 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30) |
| 注文番号       | <a href="#">1776950000</a>  |
| 種別         | VP M40 K54  |
| GTIN (EAN) | 4032248156399   |
| 数量         | 25 items  |

## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|       |       |          |             |
|-------|-------|----------|-------------|
| 高さ    | 5 mm  | 高さ (インチ) | 0.1968 inch |
| 長さ    | 7 mm  | 長さ (インチ) | 0.2756 inch |
| 直径    | 40 mm | 壁厚、最小    | 0.5 mm      |
| 壁厚、最大 | 12 mm | 正味重量     | 10.16 g     |

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

|             |          |             |                      |
|-------------|----------|-------------|----------------------|
| ヘッド直径       | 46.00 mm | GWDR の保護度合い | IP65                 |
| UL 94 可燃性等級 | V-2      | 動作温度範囲、最大   | 100 °C               |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C   | スレッドピッチ     | 1.5 mm               |
| ハロゲン        | いいえ      | 保護度合い       | IP54                 |
| ケーブルグラウンド   | 測定基準     | 基本材質        | ポリアミド6 (PA6 - GF30)) |
| シールリングの直径   | 40.00 mm | 外付スレッド      | M 40                 |
| ねじ山長さ       | 13 mm    |             |                      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

図面



## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SKMU M40 - K GR            | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1772490000</a> | SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 40, 7 |
| GTIN (EAN) | 4032248130238              | mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))                 |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | GWDR M40-NP                | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">1736270000</a> | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M |
| GTIN (EAN) | 4008190956066              | 40, ネオプレン                              |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | GWDR M40-PO                | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">1777970000</a> | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M |
| GTIN (EAN) | 4032248158232              | 40, ポリエチレン                              |
| 数量         | 50 ST                      |   |