

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

	VPK(プラスチック製ブランキングプラグ), 閉 鎖栓, 閉鎖状態, M 63, 15 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))	
注文番号	<u>1776970000</u>	
種別	VP M63 K54	
GTIN (EAN)	4032248156412	
数量	5 items	

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
- THO				
ROHS	適合			
寸法と重量				
<u>.</u> ,				
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch	
長さ	8.5 mm	長さ(インチ)	0.3346 inch	
直径	63 mm	壁厚、最小	0.5 mm	
壁厚、最大	14 mm	正味重量	2.28 g	
温度	1			
動作温度 動作温度	-40 °C100 °C	-40 °C100 °C		
環境製品コンプライアン)	 Z			
The state of the s				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般的情報	•			
1 h / 7				
ヘッド直径	69.50 mm	GWDR の保護度合い	IP65	
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm	
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP54	
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	
シールリングの直径	63.00 mm	外付スレッド	M 63	
ねじ山長さ	15 mm			
分類				
ETIMA C.O.	FC0004F1	ETINA 7.0	FC0004F1	
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	
ECLASS 15.0	27-14-08-05			

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M63 - K GR バージョン

4032248130252

注文番号 1772510000 SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 63, 8

mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

10 ST 数量

GTIN (EAN)

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 **GWDR M63-NP** バージョン 注文番号 1736290000

GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M

4008190956080 GTIN (EAN) 63. ネオプレン

10 ST 数量

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン 種別 GWDR M63-PO

注文番号 1777990000 GWDR PO(平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M

GTIN (EAN) 4032248158256 63, ポリエチレン

50 ST 数量

作成日 11.11.2025 10:11:01 MEZ

4 カタログステータス / 図面