

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 12, 3.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1777610000
種別	SKMU EMV M12
GTIN (EAN)	4032248157884
数量	100 items

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	4.7 mm	高さ (インチ)	0.185 inch
正味重量	1.41 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

一般的情報

外径	16.17 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	15 mm
ケーブルグランド	M 12	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 12	内付スレッド	M 12 x 1.5
ねじ山長さ	3.6 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

