

SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 20, 3.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1777630000
種別	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
数量	100 items

SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	4.7 mm	高さ (インチ)	0.185 inch
正味重量	5.8 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

一般的情報

外径	26.56 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	24 mm
ケーブルグランド	M 20	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 20	内付スレッド	M 20
ねじ山長さ	3.6 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

