

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| バージョン | SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 32, 4.1 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1777650000 |
| 種別 | SKMU EMV M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248157921 |
| 数量 | 50 items |

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 5.7 mm | 高さ (インチ) | 0.2244 inch |
| 正味重量 | 5.38 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

一般的情報

| | | | |
|----------|----------|----------|------------|
| 外径 | 41.58 mm | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| ハロゲン | いいえ | AF サイズ 1 | 36 mm |
| ケーブルグランド | M 32 | 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 外付スレッド | M 32 | 内付スレッド | M 32 |
| ねじ山長さ | 4.1 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

図面

