

## SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC),<br>ロックナット, M 32, 4.1 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">1777650000</a>   |
| 種別         | SKMU EMV M32   |
| GTIN (EAN) | 4032248157921  |
| 数量         | 50 items   |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 5.7 mm | 高さ (インチ) | 0.2244 inch |
| 正味重量 | 5.38 g |          |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## 一般的情報

|          |          |          |            |
|----------|----------|----------|------------|
| 外径       | 41.58 mm | スレッドピッチ  | 1.5 mm     |
| ハロゲン     | いいえ      | AF サイズ 1 | 36 mm      |
| ケーブルグランド | M 32     | 基本材質     | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 外付スレッド   | M 32     | 内付スレッド   | M 32       |
| ねじ山長さ    | 4.1 mm   |          |            |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

図面

