

## SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 63, 6.6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1777680000</a>
種別	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
数量	10 items

## SKMU EMV M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
正味重量	51.04 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 一般的情報

外径	80.85 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	AF サイズ 1	70 mm
ケーブルグラウンド	M 63	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 63	内付スレッド	M 63
ねじ山長さ	6.6 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

