

VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 25, 7 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1777750000
種別	VP M25-MS65
GTIN (EAN)	4032248158027
数量	100 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.4331 inch
長さ	11 mm	長さ (インチ)	0.4331 inch
直径	28 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	6 mm	正味重量	14.26 g

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

一般的情報

ヘッド直径	28.00 mm	Oリング	NBR
シリコン	いいえ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	保護度合い	IP68 - 5パール (30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールリングの直径	25.00 mm	シーリング	NBR
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	7 mm

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

