

## GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, M 12, ポリエチレン
注文番号	<a href="#">1777920000</a>
種別	GWDR M12-PO
GTIN (EAN)	4032248158188
数量	50 items

## GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	0.2 g		

## 温度

動作温度	-30 °C...90 °C
------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコーン	はい	配線数	1
外径	16 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
厚さ	2.00 mm	ケーブルグランド	M 12
基本材質	ポリエチレン	シールリングの直径	16.00 mm
シーリング	PE-HD	外付スレッド	M 12
内付スレッド	M 12 x 1.5	内径 D2	12.00 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR M12-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

