

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, M 32, ポリエチレン |
| 注文番号 | 1777960000 |
| 種別 | GWDR M32-PO |
| GTIN (EAN) | 4032248158225 |
| 数量 | 50 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 2 mm | 高さ (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 0.35 g | | |

温度

動作温度 -30 °C...90 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般的情報

| | | | |
|-----------|---------|-----------|----------|
| シリコン | はい | 配線数 | 1 |
| 外径 | 36 mm | 動作温度範囲、最大 | 90 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | スレッドピッチ | 1.5 mm |
| 厚さ | 2.00 mm | ケーブルグランド | M 32 |
| 基本材質 | ポリエチレン | シールリングの直径 | 36.00 mm |
| シーリング | PE-HD | 外付スレッド | M 32 |
| 内付スレッド | M 32 | 内径 D2 | 32.00 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

図面

