

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| バージョン      | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) ,<br>シーリングリング, M 50, ポリエチレン |
| 注文番号       | <a href="#">1777980000</a>                             |
| 種別         | GWDR M50-PO                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248158249                                          |
| 数量         | 50 items                                               |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |       |          |             |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ   | 2 mm  | 高さ (インチ) | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 0.9 g |          |             |

## 温度

動作温度 -30 °C...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般的情報

|           |         |           |          |
|-----------|---------|-----------|----------|
| シリコン      | はい      | 配線数       | 1        |
| 外径        | 56 mm   | 動作温度範囲、最大 | 90 °C    |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C  | スレッドピッチ   | 1.5 mm   |
| 厚さ        | 2.00 mm | ケーブルグランド  | M 50     |
| 基本材質      | ポリエチレン  | シールリングの直径 | 56.00 mm |
| シーリング     | PE-HD   | 外付スレッド    | M 50     |
| 内付スレッド    | M 50    | 内径 D2     | 50.00 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

図面

