

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG MS ZE (標準真鍮ケーブルグランドストレインリリーフ)、ケーブルグランド、ストレート、M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1778500000</a>
種別	VGM40-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161515
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">VG M40-1/MS68</a>

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	41 mm	高さ (インチ)	1.6142 inch
長さ	49 mm	長さ (インチ)	1.9291 inch
正味重量	275.8 g		

## 温度

動作温度 -20 °C...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大	33 mm	外側ケーブル直径、最小	23 mm
GWDR の保護度合い	IP65	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	クランプ範囲、張力緩和、最大	37 mm
クランプ範囲、張力緩和、最小	25 mm	AF サイズ 1	52 mm
AF サイズ 2	50 mm	AF サイズ	43 mm
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	測定基準, M 40
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	NBR
シーリング	NBR	外付スレッド	M 40
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	12.00 Nm
アダプター接続用トルク、最大	18.00 Nm	アダプター接続用トルク、最小	18.00 Nm
キャップナットのトルク、最小	12.00 Nm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M40 MS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1737030000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 40, 5 mm, 真	
GTIN (EAN)	4008190956509	鍮、ニッケルメッキ	
数量	50 ST		

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M40 MS SC	バージョン	
注文番号	<a href="#">0930640005</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 40, 4.8 mm, 真	
GTIN (EAN)	4032248976096	鍮	
数量	10 ST		

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M40-NP	バージョン	
注文番号	<a href="#">1736270000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M	
GTIN (EAN)	4008190956066	40, ネオプレン	
数量	20 ST		

## VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M40-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777970000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158232	40, ポリエチレン
数量	50 ST	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M40	バージョン
注文番号	<a href="#">1076710000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 40, バル
GTIN (EAN)	4032248838639	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M40	バージョン
注文番号	<a href="#">0899780000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 40, ナイ
GTIN (EAN)	4032248850150	ロン6
数量	25 ST	