

## 製品イメージ



## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 5, 幅: 18 mm
注文番号	<a href="#">1779100000</a>
種別	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	48 mm	奥行き (インチ)	1.8898 inch
高さ	72 mm	高さ (インチ)	2.8346 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	33.6 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

表面仕上 亜鉛めっき 厚さ 2.10 mm  
基本材質 スチール

## 分類

ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625  
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07  
ECLASS 15.0 27-18-28-07

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">0295900000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	