

## WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 隔壁, グレー, 2 mm
注文番号	<a href="#">1780920000</a>
種別	WTW WF10/WF12 2300
GTIN (EAN)	4032248241149
数量	20 items

## WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	76.45 mm	奥行き (インチ)	3.0098 inch
高さ	155.8 mm	高さ (インチ)	6.1338 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
取付寸法 - 幅	2 mm	正味重量	41.05 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	160 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	160 °C
---------	------	-----------	--------

## 材料データ

基本材質	エポキシ樹脂	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

## WTW WF10/WF12 2300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接点に対する保護



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

種別	ADP WF10/WF12	バージョン
注文番号	<a href="#">1780940000</a>	ボルト式ねじ端子, カバープロフィール, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4032248241255	
数量	100 M	