

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

バージョン	Protective cap, IP20
注文番号	1781520000
種別	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
数量	50 items

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.82 g

温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -40 °C...80

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な技術データ

保護度合い IP20

分類

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		