

**SAI-SK STECKER M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

**一般注文データ**

バージョン	Protective cap, IP20
注文番号	<a href="#">1781520000</a>
種別	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
数量	50 items

**SAI-SK STECKER M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	0.82 g
------	--------

**温度**

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...80
------	----------------	------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般的な技術データ**

保護度合い	IP20
-------	------

**分類**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		