

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	1787050000
種別	HDC 40D TSLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204298
数量	1 items

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	45.5 mm	幅 (インチ)	1.7913 inch
正味重量	275 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	高
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	1415810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118217230	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1658110000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190411169	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	1658120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190411176	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SDLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1658320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190411374	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SDLU 2PG21G	バージョン
注文番号	1658330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190411381	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SDLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1658410000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190411459	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	1787170000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204519	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	1787180000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204526	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	1788250000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205783	
数量	1 ST	

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 16B SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	1788270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205806	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	1804660000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248267606	
数量	1 ST	
種別	HDC HB 16 SDVL 2XM25 SET	バージョン
注文番号	1822020000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い: IP65 (電源接続時)
GTIN (EAN)	4032248322824	
数量	1 ST	
種別	HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET	バージョン
注文番号	1822150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い: IP65 (電源接続時)
GTIN (EAN)	4032248322954	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	1900170000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248520800	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	1903070000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248592975	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	1903080000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248592982	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	1903110000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248590117	
数量	1 ST	

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 16B ALU	バージョン
注文番号	1209700000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190000134	ハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none
種別	HDC 16B ADLU	バージョン
注文番号	1210100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	40081900050924	ハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: none

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 40D KLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787220000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248204564	入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788290000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取
GTIN (EAN)	4032248205820	り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

HDC 40D TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	VG M25 - MS 68	バージョン
注文番号	1772230000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト
GTIN (EAN)	4032248129881	レート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	25 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG M25 - K 68	バージョン
注文番号	1772310000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129973	トレート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,
数量	25 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6