

HDC 06B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	1788110000
種別	HDC 06B TOLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248205554
数量	1 items

HDC 06B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.6929 inch
正味重量	117 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	掘削油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	ディーゼル
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	作動油
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	冷却剤
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	汗
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	高級ガソリン
耐薬品性	耐薬品性	条件付き耐性
耐薬品性	物質	水
耐薬品性	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	紫外線
耐薬品性	耐薬品性	不安定
耐薬品性	物質	オゾン
耐薬品性	耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	締め付けトルク	1.2 Nm

HDC 06B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	1	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	標準	設置サイズ	3
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	シーリング	シーリング無し
内付スレッド	M 25	色 (RAL)	RAL 7035
BG	3	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	60 mm	ハウジングBの高さ	52 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 06B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B DMDL 1LB	バージョン
注文番号	1665210000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190421915	ジング上部カバー, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none